



Nota :

- Collage de 1 dans 5 avec frein filet faible.
- Montage de 2,3 et 4 dans 5 avec graissage des portées cylindriques.
- Montage des vis 6 dans 1 avec graissage du filet.

Rep.	Qté	N° de Pièce	Indice	Désignation
1	1	MH 121	D	BOUCHON TYPE II
2	4	S 004	A	BOBINE DE DECOMPRESSION
3	4	LM 047	A	CHICANE
4	1	LM 048	-	BOUCHON
5	1	MH 119	C	TUBE SECONDAIRE
6	2	EA 004-20	-	Vis CHC - Iso 4762 - M4x20



CHANFREINS NON COTES : 0.2 à 0.3 X 45° | RAYONS NON COTES : 0.2 à 0.3  
 CHAMFERS W/O DIMS : 0.2 à 0.3 X 45° | RADIUS W/O DIMS : 0.2 à 0.3

Etat de surface:				
-	N8	-	-	-
Traitement:				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Matière:				
-	B	-	21-11-14	MM
-	A	-	09-06-06	MM
Ce document est la propriété de PGM Précision. Il ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers sans l'autorisation préalable expresse de PGM Précision. This document is the property of PGM Précision. It may not be used, reproduced or disclosed to third party without prior formal consent of PGM Précision.	Index	No CT	Date	Visa
Ech. 1:2				
A3				
Toutes les cotes sont en millimètres All dimensions are in millimeters				
Tolérance générale: Iso 2768 -mK				
Groupe de tolérance: -				

Dess.	13-06-2002	MOVIGLIATTI	ANTI-SIGNATURE
Contr.	-	-	
OPG	-	-	
N° CR :	-	Sous-Ensemble	Accessoires PGM - Calibre .338
PSA:	AQL:	-	
<b>PGM</b> PRECISION	PGM PRECISION SARL - BP29-74334 POISY CEDEX <a href="http://www.pgmprecision.com">www.pgmprecision.com</a> - <a href="mailto:contact@pgmprecision.com">contact@pgmprecision.com</a> TEL: +33 (0)4 50 46 37 27 / FAX: +33 (0)4 50 46 3649		ALM 023
			B f 1/1